


SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZUBNÍM KARTÁČKEM


CURAPROX




Kartáček přiložte polovinou vláknového pole na zub/polovinou na dásněň a hlavu kartáčku natočte mírně proti dásni.




Jemnými krouživými pohyby posouvejte kartáček po čelisti.




Je důležité žádné místo nevynechat! Pro správné čištění skutečně stačí jen velmi lehký tlak.



Výhody široké hlavy kartáčku oceníte při čištění vnitřní strany předních zubů, kdy kartáček držíte kolmo.



Vyčistěte vnitřní strany zubů horní i dolní čelisti.



Nezapomeňte vyčistit i zadní strany posledních stoliček.



ŠETRNÉ A ÚČINNÉ ZUBNÍ KARTÁČKY:

CS 12460 velvet:

12 460 vláken zubního kartáčku posouvá čištění na další úroveň od jemného pohlázení, když začnete čistit, po sametově jemný pocit po vyčištění. Něžným a šetrným způsobem dosáhnete v ústech naprosté čistoty. Vyzkoušejte jeho sametovou péči. Je na čase dopřát si to nejlepší!



CS 5460 ultrasoft:

5 460 ultrajemných vláken našeho ikonického zubního kartáčku představuje výjimečnou čistící sílu ... díky jejich hustotě a jemnosti je možné rozrušit zubní plak bez jakéhokoliv poranění dásní. Nejoblíbenější zubní kartáček!



CS 3960 super soft:

3 960 vláken zubního kartáčku pro všechny, kteří rádi cítí při čištění zubů určitý tlak a zároveň nechtějí příliš škodit svým dásním.





CS 1560 soft:

1 560 vláken zubního kartáčku pro ty, kteří jsou zvyklí používat tvrdší zubní kartáčky. Tento kartáček je dobrým prostředníkem k seznámení s vyjimečnou kvalitou kartáčků Curaprox.



Zubní kartáček



Výhoda ultrajemných vláken CUREN®

Hlava běžného kartáčku je řidce osazena příliš tvrdými vlákny, která nemohou vyčistit kritická místa bez přílišného tlaku.

Nadměrný tlak způsobuje, zejména u pilných uživatelů, nepříjemné a neestetické obnažení zubních krčků a vede k ústupu dásní.

Čistíte-li kartáčkem Curaprox ultra soft, k odstranění zubního povlaku stačí pouze lehký tlak, který zabraňuje poranění dásní.

Osmihranná rukojeť usnadňuje držení kartáčku při čištění pod správným úhlem (přibližně 45°).

